

# Fiche produit

## Caractéristiques

# EVCP300D5IP31

## AccuSine PVF+ - filtre actif - 300A - 380..480Vca - armoire IP31



### Principales

Gamme de produits	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PVF+
Type de produit ou équipement	Contrôleur Electronique

### Complémentaires

Network type	3P
Network configuration	3 ou 4 fils
Tension du réseau	380...480 V CA
Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing
Tension maximale admissible	1.1 x Un
RMS output current rating	300 A
Puissance réactive nominale	249 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Mode opératoire	Equilibrage du réseau principal Support volt-var Correction du facteur de puissance
Installation location	Intérieur
Installation du coffret	Posé au sol
Type de protection	Disjoncteur de protection
Disconnect type	Sectionneur rotatif
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Haut ou bas

### Environnement

Enclosure degree of protection	IP31
Caractéristique d'environnement	Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3 Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1 % per 100 m
Température de fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
Humidité relative	0...95 %
PCBA protection	Double vernissage

Normes	EN 60439-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 61000-6-4 UL 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	ABS CE RCM CULus
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Poids du produit	400 kg
Hauteur	2100 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	600 mm
Couleur	Light grey (RAL 7035)

### Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	513,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,331 m
Largeur de l'emballage 1	1,194 m
Longueur de l'emballage 1	1,194 m

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------