

Fiche produit

Caractéristiques

EVW2S22P04

EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 22kW



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink parking
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Nom de l'appareil	EVW2
Description des pôles	3P + N pour circuit de puissance 1P + N pour télécommande
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	Standard
Tension d'alimentation nominale	230 V CA 50/60 Hz télécommande 380...415 V CA 50/60 Hz circuit de puissance
Schéma de liaison à la terre	IT TT TN
Numéro de prise	1
Type de prise	Droite : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent
Courant d'alimentation maximal	32 A pour T2 avec obturateur
Puissance max.	22 kW pour T2 avec obturateur

Complémentaires

Type de commande	1 rouge bouton-poussoir, fonction : stop 1 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet
Signalisation locale	En charge: 1 DEL (vert) (flash) sur côté Disponible: 1 DEL (vert) sur façade Réservé: 1 DEL (orange) sur façade Non opérationnel: 1 DEL (rouge) sur façade
Protocole de communication	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architecture en cluster Autonome
Opération et maintenance	Charge reportée Dossier détaillé de charge État du disjoncteur Capacités de diagnostic Gestion de charge Configuration des privilèges de l'utilisateur
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web
Normes	CEI 61851-1 CEI 61851-22
Certifications du produit	CE[RETURN]ZE Ready[RETURN]EV Ready[RETURN]CB
Hauteur	620 mm
Largeur	413 mm
Profondeur	256 mm
Poids du produit	33 kg
Couleur	Façade: blanc (RAL 9003) Côté: gris (RAL 7016)

Environnement

Degré de protection IP	IP54 hors charge se conformer à CEI 61851-1 IP54 en charge se conformer à CEI 61851-1
Tenue aux chocs IK	IK10 borne de recharge se conformer à CEI 61851-22 IK10 prise électrique se conformer à CEI 61851-22
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C se conformer à CEI 61851-22
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m se conformer à CEI 61851-22
Humidité relative	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	50,0 cm
Largeur de l'emballage 1	45,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	33,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------