

# Fiche produit

## Caractéristiques

# GS1AM101

## contacteur CONT.AUX.O ZBE plus CLIP-32A



### Principales

|                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                      | TeSys                                                                                                                                                                                                    |
| Nom de l'appareil                     | GS1AM                                                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement         | Contact auxiliaire                                                                                                                                                                                       |
| Application du contact                | Indicateur test position 0-I                                                                                                                                                                             |
| Compatibilité de gamme                | TeSys TeSys GS sectionneur inter-fusible<br>Fupact FuPacT GS sectionneur inter-fusible                                                                                                                   |
| Description des contacts              | 1 "O"                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctionnement des contacts           | Coupure précoce                                                                                                                                                                                          |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (at 40 °C)                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] courant assigné d'emploi         | 6 A à 120 V AC-15<br>3 A à 240 V AC-15<br>1,8 A à 400 V AC-15<br>1,5 A à 480 V AC-15<br>2,8 A à 24 V DC-13<br>1,4 A à 48 V DC-13<br>0,55 A à 125 V DC-13<br>0,27 A à 250 V DC-13<br>0,15 A à 400 V DC-13 |

### Complémentaires

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurance mécanique          | 5 Mcycles                                                                                                                                |
| Durée de vie électrique      | 1 Mcycles AC-15                                                                                                                          |
| Courant nominal interrupteur | 30 A<br>32 A<br>50 A<br>60 A<br>63 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>250 A<br>315 A<br>400 A<br>600 A<br>630 A<br>800 A<br>1250 A |
| Calibre des fusibles         | NFC<br>DIN<br>BS<br>CC<br>J                                                                                                              |
| Type de levier de manœuvre   | Avant externe<br>Côté droit externe<br>Côté gauche externe                                                                               |
| Emplacement de montage       | Surface avant                                                                                                                            |
| Poids du produit             | 0,015 kg                                                                                                                                 |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 13 g   |
| Type d'emballage 2             | S01    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 312 g  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>        |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>      |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|