

BMXNOR0200H

X80 kommunikációs modul, RTU, megerősített,
extra hőmérséklet tartomány, -24...+70°C



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M340 automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat
Integrált csatlakozási típus	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár transparent ready C30 osztály Soros RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s 1 sodrott érpár transparent ready C30 osztály
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs szolgáltatás	Sávszélesség menedzselés Modbus TCP üzenetkezelés DNP3/DNP3 IP protokoll IEC 60870-5 -101/-104 protokoll Időbélyegzős események kezelése Külső modem felügyelete (soros, PSTN, GSM, GPRS/3G) Adatnaplózás CSV fájlokban Email/SMS értesítések Webszerver, polc áttekintés, adatszerkesztő BootP, DHCP, FDR kliens SMTP szerver, FTP kliens/szerver, NTP kliens, SNMP közeg, Események automatikus biztonsági mentése áramkimaradás esetén Több protokoll támogatja egyetlen modulban (master és slave) Események átlátható megjelenítése távoli slave készülékekről a SCADA felé
Ethernet port	10BASE-T/100BASE-TX
Memórialéírás	Flash SD memóriakártyával (BMXRWS128MWF) 128000 kB
Memória használat	Szabványos webkiszolgáló aktiválása Felhasználói weboldalak tárolása Adatnaplózás, CSV fájlok tárolása
Betáplálás	Belső ellátás
Helyi jelzés	Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld) Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld) Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld) Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros) Processzor működik (RUN): 1 LED (piros) Letöltési mód (Kernel): 1 LED (piros) Soros vonali kommunikáció (RS485, RX, TX): 1 LED (+32 csatornás kijelző) Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (zöld)
Áramfelvétel	95 mA -24 V DC
Modulformátum	Szabvány
Nettó súly	0,2 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Relatív páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védeettségi fok	IP20
Írányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]B[RETURN]IECEx INE 17.0006 zone 2/22[RETURN]UKR
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-31
Környezeti jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Veszélyes helyszín class I division 2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	11,500 cm
1. csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	253,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,100 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81