



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa	Optikai szál erősítő
Üvegszál típusa	Egymódú

Kiegészítő jellemzők

Névleges feszültség	24 V
Áramfelvétel	140 mA terhelés alatt 200 mA maximális áramerősség
Rendelkezésre álló funkció	Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Port száma	2 RJ45 mellett 100BASE-TX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u 2 üvegszálóptika mellett 100BASE-FX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u
Helyi jelzés	Előriasztás kijelző: 1 LED (zöld) Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros) Terhelés-leválasztás jelzése: 2 LED (zöld) Üvegszál port állapota és aktivitása: 2 LED (zöld)
Hullámhossz	1310 nm
Működési távolság	0...2000 m
Csillapítás	-15...-8 dB (9/125 µm)
Emelkedési/esési idő	2,5 ns
Vevő érzékenysége	-31...-8 dBm
Jelölés	CE
Szélesség	32 mm
Magasság	100 mm
Mélység	86 mm
Nettó súly	203 g

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Relatív páratartalom	0...95 %
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan[RETURN]UL-Aex
Szabványok	EN/IEC 61131 EN/IEC 61131-2 : 2003 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1

Dielektromos szilárdság	1400 V DC I/O csatornák között 500 V DC csatornák és busz között
IP védettségi fok	IP20
Működési magasság	0...4000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,800 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	250,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,840 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Presentation



- 1 : Model number
- 2 : LED display panel
- 3 : Optical port with SFP transceiver for LC-type connector
- 4 : RJ45 Ethernet port
- 5 : LNK and ACT LED indicators on the RJ45 Ethernet port

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Mechanical Specifications

Dimensions



1 : Backplane

2 : Module

3 : Cable connections