



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 STD
Termék vagy alkatrész típusa	Távírányító fényerőszabályozó
Készülék rövid neve	STD1000
Rendelkezésre álló funkció	Önálló működés tápegységről lehetséges Jelenet előhívás Automatikus/KI Beállítható szabályozási sebesség

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	Halogén lámpa: ≤ 400 W Izzólámpa: ≤ 400 W Kompakt fénycső, szabályozható: ≤ 80 W LED lámpa, szabályozható: ≤ 60 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: ≤ 300 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: ≤ 400 W
Vezérlés típusa	Helyi vezérlés: nyomó Távírányítás: nyomó
Fogyasztás [VA]	0,8 VA
Termikus veszteségek	3 W
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC -15...20 % -50 Hz
Bemeneti feszültség	8...230 V automatikus kalibráció
Védelem típusa	Elektronikus túlfeszültség-védelem Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Csatlakoztatott segédeszközök	Legfeljebb 10 kiegészítő nyomógommbal, fényjelzés nélkül, távolság: < 100 m
Kapcsolási alkalmazás	Központi be/ki
Riasztási funkció	Szundikálás Ébresztés
Fényerőszabályzó típusa	Memóriás fényerőszabályzó
Magasság	85 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	70 g

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,300 cm
1. csomag szélessége	10,500 cm
1. csomag hossza	3,300 cm
1. csomag súlya	126,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	86
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	11,328 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ