

DF103N

Biztosíték tartó 3P N 32A biztosítékhoz



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DF14
Készülék összetétel	Tubular link esetén locked in Neutral pole
Termékkompatibilitás	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Pólusok megnevezése	3P+N
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Biztosíték típusa	, gG , aM
Vezérlés típusa	Kapcsoló lakatolható
Felhasználási kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3 DC-21A megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 6 V DC
Le névleges üzemi áram	32 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	32 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV
Tűlfeszültségi kategória	III
Rövidzár ellenállóképesség	120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3 120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményvesztés W-ben	3 W maximum power dissipation by fuse

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 50-11: R22 HL3
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]UL recognized E40747 CCN IZLT2[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Rögztítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	2,2 N.M - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	61 mm

Nettó súly	0,171 kg
Mennyiség készletenként	30-as készlet

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság	0...2000 m
IP védettségi fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,2 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hossza	8 cm
1. csomag súlya	180 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	6,8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,2 cm
2. csomag súlya	577 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	9,791 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------