

Fiche produit

Caractéristiques

GV2DP207P7

TeSys GV2DP - démarreur combiné 2 sens de marche - 1,6..2,5A - 230Vca



Principales

Gamme de produits	TeSys
Nom de l'appareil	GV2DP
Type de produit ou équipement	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Réversible
Type de coordination	Type 2
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-3
Puissance moteur kW	0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz 0,75 kW à 440 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 440 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V CA 50/60 Hz
Courant de déclenchement magnétique	33,5 A




Complémentaires

Composition de l'appareil	1 Bloc d'assemblage GV2AF3 1 Disjoncteur moteur type GV2P 1 3-contacteur inverseur unipolaire
Zone de réglage de protection thermique	1,6...2,5 A
Pouvoir assigné de coupure	Iq 130 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 130 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 130 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1
Poids du produit	1,053 kg
Hauteur	176,4 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	105,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,09 kg
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	20,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------