



Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve	Easypact EZC250H
Megszakító neve	Easypact EZC250F
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	150 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség	550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 250 V DC megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód	F
Megszakítási kapacitás	10 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 15 KA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 18 KA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 KA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 5 KA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2 5 KA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2 5 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	9 KA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 12,5 KA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 12,5 KA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 KA -125 V DC megfelel IEC 60947-2 2,5 KA -250 V DC megfelel IEC 60947-2 2,5 KA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 9 KA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 7,5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	150 A -50 °C
Védelem típusa	Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1 3 megfelel IEC 947-2

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási távolság	35 mm
Helyi jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása	Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Magasság	165 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	60 mm

Környezet

Szabványok	GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,4 cm
1. csomag szélessége	11,3 cm
1. csomag hossza	18 cm
1. csomag súlya	1,64 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	13,61 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------