

Product data sheet

Characteristics

A9C30215

Acti 9 iTLi ρελέ καστανίας 2P - 1NO+1NC - 16A
- 24 VDC - 48 VAC



Κύριος

Σειρά προϊόντων	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iTLi
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (καστανίας)
Σύντομο όνομα συσκευής	iTLi
Εφαρμογή συσκευής	Ρελέ μεταγωγής
Πόλοι	2Π
Σύνθεση επαφής πόλου	1 NO + 1 NC
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
Τύπος δικτύου	AC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Αποσύνδεση πηνίου Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος
Τύπος σήματος ελέγχου	Παλμός
Συχνότητα ενεργοποίησης	5 λειτουργίες/λεπτό 100 λειτουργίες/ημέρα
Διάρκεια παλμού	50 ms...1 s
Τύπος απομακρυσμένου ελέγχου	Φωτιζόμενο μπουτόν 3 mA
Τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	2
Ύψος	84 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	60 mm
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 21AC-21: Ηλεκτρική αντοχή 21200000 cycles Ηλεκτρική αντοχή 21AC-22: Ηλεκτρική αντοχή 21100000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm ² άκαμπτο με Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm ² εύκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm ² εύκαμπτο με κο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² άκαμπτο με Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² εύκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² εύκαμπτο με κο

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	11 mm
Ροπή σύσφιξης	1 N.m
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 iATet[RETURN]Acti 9 iATLc[RETURN]Acti 9 iATLc+s[RETURN]Acti 9 iATLm[RETURN]Acti 9 iATLs[RETURN]Acti 9 iETL iTL 16[RETURN]Acti 9 iATLc+c

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 669-2-2 EN 669-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CCC[RETURN]GOST
Σήματα ποιότητας	KEMA IMQ NF VDE CEBEC
Επίπεδο θορύβου	60 dB
Βαθμός προστασίας IP	IP βαθμός προστασίας 2IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 (στο άνοιγμα) IP βαθμός προστασίας 2IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520 (στον πίνακα)
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Κλιματολογικές συνθήκες	2
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-20...50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	111,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	1,394 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,304 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

