



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék rövid neve	GVAED
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Termék kompatibilitása	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV2LE GV3L LS1D323 GV2ME
Szerelési hely	Mellső oldal
Pólus érintkező összetétel	2 NO
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 250 V megfelel IEC 60947-1
Ue névleges üzemi feszültség	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	2,5 A
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram	5 mA
Minimális kapcsolófeszültség	17 V
Védelem típusa	GL biztosító 10 A GB2 megszakító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban	120 VA -110...120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 120 VA -230...240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Magasság	13 mm
Szélesség	44,5 mm
Mélység	31,5 mm
Nettó súly	0,05 kg
Szín	Sötétszürke

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,400 cm
1. csomag szélessége	3,200 cm
1. csomag hossza	4,600 cm
1. csomag súlya	16,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	2,500 cm
2. csomag szélessége	16,000 cm
2. csomag hossza	16,000 cm
2. csomag súlya	168,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,859 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------