



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti9 iTLK
Termék vagy alkatrész típusa	Impulzus relé
Készülék rövid neve	iTLm
Készülék alkalmazás	Alapértelmezett
Poles	2P
Pólus érintkező összetétel	2 NO
[In] névleges áram	16 A
Hálózat típusa	AC
Vezérlőkör feszültség	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa	Távírányítás és manuális vezérlés Kommunikáló
Vezérlőjel típusa	Impulzus
Kapcsolási frekvencia	5 kapcsolási művelet/perc 100 kapcsolás naponta
Impulzus időtartama	50 ms...1 s
Távvezérlő típusa	Világító nyomógomb 3 mA
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	84 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Elektromos élettartam	AC-21: 150000 ciklus AC-22: 100000 ciklus
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² merev kábelvéggel Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² merev kábelvéggel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN 669-2-1 EN 669-2-2
Terméktanúsítványok	GOST
Minőségi címkék	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
Zajszint	60 dB
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (külön szerelőlapos szerelésen) IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	111,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	22,000 cm
2. csomag súlya	1,385 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,501 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.