



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Modicon ABL2
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység blokk
Betáplálás típusa	Szabályozott kapcsoló üzemmód
Névleges teljesítmény W-ben	36 W
Bemeneti feszültség	100...240 V AC egyfázisú
Kimeneti feszültség	24 V DC
Betáplálás kimeneti áram	1,5 A
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás	4 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Teszt neve	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) megfelel IEC 61000-6-4 B. szint

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	85...264 V
Hálózati frekvencia	47...63 Hz
Bekapcsolási túlárám	45 A -100...240 V AC
Cos phi	0,45
Hatásfok	87 %
Teljesítmény disszipáció W-ban	5,4 W
Áramfelvétel	0.4 A -240 V
Bemeneti védelem típusa	Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Kimeneti feszültség korlátok	20,4...28,8 V
Vonali és terhelésszabályozás	+/- 1 %
Tartási idő	>= 12 ms -115 V
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x I _n Zárlat ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x I _n Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 28.8...33.6 V
Csatlakozás típusa	Esetén talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm ² AWG 12...AWG10
Jelölés	CE
Elektromágneses kompatibilitás	Védettség gyors tranzienzsekkal szemben megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Rögzítés	Közvetlenül a házra Panel szerelés: termékkel szállított rendszer
Működési magasság	<= 1000 m
Kimeneti csatlakozás	Sorozat
Túlfeszültség kategória	II
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF)	600000 óra -25 °C
LED állapota	1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Szélesség	99 mm
Magasság	82 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	0,23 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]ICC-ES AC156[RETURN]RRS[RETURN]KCC[RETURN]RCM
IP védettségi fok	IP20 megfelel IEC 62368-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	10...95 %
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 62368-1
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság	2000 V bemenet és kimenet között

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,744 cm
1. csomag szélessége	8,79 cm
1. csomag hossza	10,549 cm
1. csomag súlya	231,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	63
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	15,19 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen