



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys K
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve	LA1LB
Tartománykompatibilitás	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2SK[RETURN]TeSys K CA3SK
Szerelési hely	Mellső
Pólus érintkező összetétel	4 NO
Contacts operation	Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 26 MHz...1 GHz
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 600 V megfelel UL 60950 600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A (at 50 °C)
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 60950 CSA C22.2 No 60950 GB/T 14048.5 JIS C 4520
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]CCC[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CE[RETURN]UKR

Kiegészítő jellemzők

Irms névleges bekapcsolási teljesítmény	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-1
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947-1
Minimális kapcsolóáram	5 mA
Minimális kapcsolófeszültség	17 V
Nem átlapoló távolság	0,5 mm
Szigetelési ellenállás	> 10 mOhm
Csatlakozás típusa	Gyorscsatlakozás 1 kábel 6,35 mm ² Gyorscsatlakozás 2 kábel 2,8 mm ²
Magasság	30 mm
Szélesség	38 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	0,045 kg

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
Üzemi magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	3,5 cm
1. csomag súlya	47,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.