

## LADN403

Segédérintkező blokk, homloklapi, 4Z, rugós  
csatlakozás



### Fő jellemzők

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                                   | Thalassa<br>TeSys Deca                                                                                       |
| Termék neve                                    | TeSys DF                                                                                                     |
| Termék vagy alkatrész típusa                   | Segédérintkező csoport                                                                                       |
| Készülék rövid neve                            | LAEB                                                                                                         |
| Tartománykompatibilitás                        | TeSys D CAE[RETURN]TeSys D<br>LC1D[RETURN]TeSys Deca CAE[RETURN]TeSys<br>Deca LC1D                           |
| Szerelési hely                                 | Mellső                                                                                                       |
| Pólus érintkező összetétel                     | 4 NO                                                                                                         |
| Contacts operation                             | Pillanatnyi                                                                                                  |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 6 V AC 26 MHz...1 GHz                                                                                        |
| Le névleges üzemi áram                         | 6 A at 125...180 V AC-15: B300<br>1,04 A at 6 V AC-15: B300<br>0,55 A at 125 V DC-14<br>0,1 A at 600 V DC-14 |
| Ui névleges szigetelési feszültség             | 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>600 V megfelel UL94 (anyag V0)<br>600 V megfelel CSA 1010               |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 10 A (at 60 °C)                                                                                              |
| Szabványok                                     | EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>UL 60950<br>CSA C22.2 No 60950<br>GB/T 14048.5                 |
| Terméktanúsítványok                            | CB[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-<br>Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]UKR                                          |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irms névleges bekapcsolási teljesítmény | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991<br>250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991                                                                                  |
| Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                                                             |
| Védelem típusa                          | GL biztosító 10 A                                                                                                                                                       |
| Mechanikai tartósság                    | 30 Mciklus                                                                                                                                                              |
| Minimális kapcsolóáram                  | 5 mA                                                                                                                                                                    |
| Minimális kapcsolófeszültség            | 17 V                                                                                                                                                                    |
| Átfedésmentes idő                       | 1,5 Ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között<br>1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között |
| Szigetelési ellenállás                  | > 10 mOhm                                                                                                                                                               |
| Csatlakozás típusa                      | Rugós típusú kapcsok 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül<br>Rugós típusú kapcsok 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev                                              |
| Magasság                                | 48 mm                                                                                                                                                                   |
| Szélesség                               | 44 mm                                                                                                                                                                   |

|            |             |
|------------|-------------|
| Mélység    | 42 mm       |
| Nettó súly | 0,05 kg     |
| Szín       | Sötétszürke |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Környezeti jellemző                         | Normál környezet                |
| IP védettségi fok                           | IP2X conforming to MSZ EN 60529 |
| Védőkezelés                                 | TH kérésre megfelel IEC 60068-1 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -60...80 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                      |
| Üzemi magasság                              | 3600...4500 m                   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 4,800 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 4,200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 67,400 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 5,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 8,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 26,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 674,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 160       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 11,330 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                 |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |