



Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék neve	EVlink Home
Termék vagy alkatrész típusa	Töltőállomás
Pólusok leírása	3P+N
Szerelési mód	Falra szerelhető
Ajánlat típusa	Basic
Max power	11 kW 16 A 400 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Mellékelt kábel T2 szekrény középső része alul és felül 5 m
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	400 V AC 50 Hz +/- 10 %
Földelési rendszer	TT TN-S
Bemenetek száma	1
Bemenet típusa	Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment
Vezérlés típusa	Piros 1 vészleállító, funkció: 1 nyomógomb
Helyi jelzés	Red, green and blue 1 LED, funkció: állapot visszajelzés
Védelem típusa	Szivárgóáram védelem
Magasság	409 mm
Szélesség	282 mm
Mélység	148 mm
Nettó súly	5,6 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szabványok	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UKR
Maximális betáp áram	16 A

Környezet

IP védettségi szint	IP55 megfelel EN/IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	5...95 %
Üzemi magasság	0...2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	32,200 cm
1. csomag szélessége	40,000 cm
1. csomag hossza	49,000 cm
1. csomag súlya	6,690 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	79,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	66,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ