

A9D55620

ACTI9 iDPN N Vigí áramvédős kismegszakító,
AC osztály, 1P-N, B, 20A, 30mA



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iDPN Vigí
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék rövid neve	iDPN N Vigí
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P+N
Védett pólusok száma	1
Nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	20 A
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi időkéstelítés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	AC típus
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Complementary	Kimenő
Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230...240 V AC 50 Hz
Mágneses kioldási határérték	3...5 x In
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A 100 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Névleges szakító- és teherbíró képesség	Idm 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF, hibaelhárítás
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
Csatlakozási távolság	9 mm fázis és nulla között
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm

Nettó súly	125 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok	Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...16 mm ² merev Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm ² rugalmas Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	15 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok	VDE[RETURN]GOST
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültségi kategória	III megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	4,000 cm
1.csomag hossza	9,800 cm
1. csomag súlya	211,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	10,600 cm
2. csomag hossza	25,500 cm
2. csomag súlya	1,328 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	54
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,536 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia	
Garancia	18 months