

A9F90282

ACTI9 iC60L pillanatkioldású kismegszakító,
2P, MA, 12.5A, monokonnect



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Motor
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iC60
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	iC60N
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
[In] névleges áram	12,5 A
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Mágneses
Görbe	U
Megszakítási kapacitás	15 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 20 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 40 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC megfelel EN 60947-3 AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-3 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	EN 60947-3 IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x In +/- 20 %
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	10 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 20 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály	3 megfelel EN 60924 3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	6 KV megfelel EN 60947-3 6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm

Szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó súly	0,25 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Rácsúszthatató kapcsok (felső vagy alsó) 1...25 mm ² merev Rácsúszthatató kapcsok (felső vagy alsó) 1...16 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk

Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN 60947-3 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	0...2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	220,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	7,7 cm
2. csomag szélessége	9,8 cm
2. csomag hossza	22,0 cm
2. csomag súlya	1,377 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	66
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	15,634 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre

WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Garancia	
Garancia	18 months