



Fő jellemzők

Termékválaszték	C125
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	C120
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	C120H
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok száma	4
[In] névleges áram	80 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	15000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 10 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 30 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -<= 500 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz <= 500 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 230...415 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	5...10 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	7500 A 50 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz 5 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 15 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 KA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 500 V DC
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	12
Magasság	81 mm

Mélység	73 mm
Szélesség	108 mm
Nettó súly	0,82 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Reteszelési opciók leírása	Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok1...50 mm ² merev Alagút típusú terminálok1,5...35 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	15 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,8 cm
1.csomag hossza	10,8 cm
1. csomag súlya	772 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	33,1 cm
2. csomag súlya	2,375 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	18
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	14,736 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months