

A9N61532

ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 2P, C, 20A,
500VDC



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti 9 C60NA-DC
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	C60H RCBO
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
[In] névleges áram	20 A -25 °C
Hálózat típusa	DC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	10 KA Icu -440 V DC megfelel EN 60947-3 10 KA Icu -440 V DC megfelel IEC 60947-2 6 KA Icu -500 V DC megfelel EN 60947-3 6 KA Icu -500 V DC megfelel IEC 60947-2 20 KA Icu -230...240 V DC megfelel GB 14048.2 20 KA Icu -230...240 V DC megfelel IEC 60947-2 20 KA Icu -250 V DC megfelel GB 14048.2 20 KA Icu -250 V DC megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC megfelel EN 60947-3 AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2 Igen megfelel EN 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	500 V DC
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 230...240 V DC 15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 230...240 V DC 15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 250 V DC 15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 500 V DC 4,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 440 V DC 7,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V DC megfelel IEC 60947-2 500 V DC megfelel EN 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel EN 60947-3 6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: szabvány
9 mm-es osztások	4
Nettó súly	0,256 kg

Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	3000 ciklus L/R = 2 ms
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Retteszelési opciók leírása	O helyzetben
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 2,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	EN 60947-3 IEC 60947-2
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN 60947-3 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-2-1
Működési magasság	2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	3,5 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	230 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	8 cm
2. csomag hossza	23 cm
2. csomag súlya	1,416 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	17,604 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------