



### Fő jellemzők

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                   | PowerLogic CM3000                                                                                                                          |
| Termék vagy alkatrész típusa      | Heavy duty capacitor                                                                                                                       |
| Hálózati frekvencia               | 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| Sorozatnév                        | HDuty                                                                                                                                      |
| Hálózati harmonikus tartalom      | <= 20 %                                                                                                                                    |
| Electrical parameters             | 6,8 Kvar 380 V 50 Hz<br>8,1 Kvar 380 V 60 Hz<br>7,5 Kvar 400 V 50 Hz<br>9 Kvar 400 V 60 Hz<br>8,1 Kvar 415 V 50 Hz<br>9,7 kvar 415 V 60 Hz |
| Maximális megengedhető feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)                                                                                                              |
| Continuous overcurrent capacity   | 1.8 x In                                                                                                                                   |
| Névleges feszültség               | 380...415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielektromos veszteség               | < 0.2 W/kvar                                                                                                                                                                     |
| Teljesítményvesztések                | < 0,5 W/kVAr                                                                                                                                                                     |
| Kapacitív tűrés                      | - 5% – 10%                                                                                                                                                                       |
| Feszültségteszt                      | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s<br>>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási túláram                 | 250 x In                                                                                                                                                                         |
| Maximum switching operation per year | 7000                                                                                                                                                                             |
| Élettartam órákban                   | 130000 óra                                                                                                                                                                       |
| Szigetelőanyag                       | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözzel, speciális változat                                                                                                                |
| Impregnáló anyag                     | Nem-PCB száraz PUR gyanta<br>Biológiailag lebontható                                                                                                                             |
| A telepítés típusa                   | Beltéri telepítés                                                                                                                                                                |
| Csatlakozás típusa                   | Dupla betáplálás                                                                                                                                                                 |
| Szerelési mód                        | Függőleges                                                                                                                                                                       |
| Átmérő                               | 63 mm                                                                                                                                                                            |
| Magasság                             | 245 mm                                                                                                                                                                           |
| Nettó súly                           | 0,9 kg                                                                                                                                                                           |

### Környezet

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60831-1<br>IEC 60831-2 |
| IP védettségi szint                           | IP20                       |
| Működési magasság                             | 2000 m                     |
| Hőmérsékleti osztály                          | D                          |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                |
| Relatív páratartalom                          | 95 %                       |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 3,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 9,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 8,9 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 900 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 3        |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 3,695 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 9        |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 40 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 60 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 10,53 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                 |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  Igen                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|