



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys LJ
Készülék rövid neve	LG8K
Termék vagy alkatrész típusa	Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás	Biztonsági és riasztási rendszer
Felhasználási kategória	AC-3e
Készülék összetétel	Védőrelé Kör alakú lemez
Motorteljesítmény kW	0,18 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,18 kW -440 V AC 50/60 Hz
Termikus védelem beállítási tartomány	0,4...0,63 A
[Uc] control circuit voltage	220/230 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Nyomógomb indítás fehér I Nyomógomb stop fekete O Gombafejű nyomógomb vészleállító piros

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 IEC 60204-2
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UKR
Kábelbemenet száma	4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész 4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
Magasság	165 mm
Mélység	177 mm
Nettó súly	1,3 kg
Szélesség	175 mm

Környezet

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
IK védettségi fok	IK07 conforming to MSZ EN 60529
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,0 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	1,395 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------