



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys B
Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	DE1D
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Készülék összetétel	Védőrelé külön rendelt Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Termék kompatibilitása	LE1D09 LE1D12
Vezérlés típusa	Nyomógomb indítás zöld I Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet száma	2 kábelbemenet: ISO20 felső rész 2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
Magasság	166 mm
Szélesség	88 mm
Mélység	150 mm
Nettó súly	0,3 kg

Környezet

IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK07 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...40 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,500 cm
1. csomag szélessége	16,500 cm
1. csomag hossza	21,500 cm
1. csomag súlya	538,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	28,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------