

GS2AH230

Fupact GS rotációs hajtás külső, jobb oldal
100...400A IP65 fekete



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys B
Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV2 GS2JU[RETURN]TeSys TeSys GV2 GS2L[RETURN]TeSys TeSys GV2 GS2M[RETURN]TeSys TeSys GV2 GS2P[RETURN]TeSys TeSys GV2 GS2Q[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB100[RETURN]Fupact FuPacT GS GSC125[RETURN]Fupact FuPacT GS GSD125[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB160[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB200[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB250[RETURN]Fupact FuPacT GS GSD250[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB400[RETURN]Fupact FuPacT GS GSD400
Működtetőfogantyú típusa	Külső jobb oldali
Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Szürke

Kiegészítő jellemzők

Handle positions	O-I
Forgatófogantyús lakat	O pozícióban zárható
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Szabványok	IEC
Nettó súly	0,24 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP65
---------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	16 cm
1. csomag hossza	18 cm
1. csomag súlya	222 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,978 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------