



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	GV2MP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Nem irányváltó
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e AC-4
Motorteljesítmény kW	0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -440 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -440 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Mágneses kioldási áram	22,5 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 3-pólusú védőrelé LC1D 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 GV2AF3 kombinált blokk
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Thermal protection adjustment range	1...1,6 A
Megszakítási kapacitás	50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,46 kg
Magasság	152 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	87 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	15,5 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	488,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,203 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------