



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LAD4
Termék vagy alkatrész típusa	Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termékkompatibilitás	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Oldal
Szerelési mód	Rugós
Szupresszor technológia	Kétirányú csúcsvágó dióda
Vezérlőkör feszültség	250 V DC
Legnagyobb csúcsfeszültség	2 Uc
Nettó súly	0,012 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 EN 60947-5-1 C függelék CSA C22.2 No 60950 UL 60950 GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
IP védettség	IP2X megfelel MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,1 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	5,0 cm
1. csomag súlya	13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------