

LV429116

3P3D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	Micrologic 6.2 E
Kioldóegység technológia	Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Készülék alkalmazás	Elosztás
Number of poles	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	LSIG
Védelem típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) S : for rövid idejű zárlatvédelem I : for pillanatnyi rövidzár védelem G : for földzárlat védelem
Trip unit rated current	40 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 S -1,5 x Ir 0,35...11 S -7,2 x Ir 0,5...16 s -6 x Ir
Termikus memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...12 x In Compact NSX250 1,5...15 x In Compact NSX100 1,5...15 x In Compact NSX160
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	Állítható
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range	0,4...1 x In esetén In = 40 A 0,2...1 x In esetén In > 40 A Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Állítható

[tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI	Van
Helyi jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlterhelés: LED 90% Ir (piros) Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa	LCD kijelző
Mérés típusa	Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció	Árammérés Védelmi és riasztási beállítások Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat Maximéterek/Miniméterek Energia minőség Pillanatnyi és előírt értékek Áramot és energiát igényel Karbantartási mutatók
Elektromos adatrögzítés	Karbantartási mutatók

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	10,7 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	570,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	11
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,757 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------