



Fő jellemzők

Készülék rövid neve	MT250
Termék vagy alkatrész típusa	Motormechanizmus
Készülék alkalmazás	Autóalkalmazás
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS ComPacT NSX100 new generation Compact NS ComPacT NSX160 new generation Compact ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC Compact ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Vezérlőkör feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Rögzített, 2 TL között
Circuit breaker frame rated current	100 A 160 A

Kiegészítő jellemzők

Vezérlőjel típusa	Impulzus Fenntartó
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maximális üzemelési frekvencia	4 / perc
Teljesítményigény VA-ban	500 VA zárul 500 VA nyitás
Tartozék	SDE adapter
Reteselési opciók leírása	1 ... 3 lakat ~ 5 ... ~ 8 Lakolás OFF állapotban

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	17,2 cm
1. csomag súlya	1,392 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	21,646 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------