



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	TM-G
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX250 Compact NSX250 DC
Készülék alkalmazás	Generátor
Number of poles	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	LI
Védelem típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Trip unit rated current	250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 75 V DC
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s -1,5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	520 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	Marine GL Bridge[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,7 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	10,5 cm
1. csomag súlya	473,0 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.