



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve	Compact NSX160M
Termék vagy alkatrész típusa	Alapkeret
Készülék alkalmazás	Elosztás
Megszakító neve	Compact NSX160L
Number of poles	3P
[In] névleges áram	160 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 KA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 KA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 KA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level	L 150 KA 415 V AC
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	130 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 KA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 KA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 KA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság	40000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Elektromos élettartam	40000 Ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 15000 Ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 20000 Ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 7500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Csatlakozási távolság	35 mm
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Width (W)	105 mm

Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1. csomag hossza	19,5 cm
1. csomag súlya	1,47 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	23,311 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------