

METSECT5DB300

TI áramváltó 3000/5A (38x127) klíma álló,
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel
(DB)



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	CU
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Szekunder áram	5 A
Pontossági osztály	0,5 osztály -25 VA 1. osztály -30 VA
[In] névleges áramerősség	3000 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor típus	Összekötősínhez trópusálló
Áramtranszformátor arány	3000/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	60 kA
Dinamikus ellenállási áram	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	3 kV
Szerelési mód	Belső szerelés
Rögzítés	Összekötősínnek
Szélesség	Belső: 38 mm Külső: 99 mm
Magasság	Belső: 127 mm Külső: 160 mm
Mélység	Frame : 40 mm Teljes : 78,4 mm
Nettó súly	1,282 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	3 kV
Elektromos szigetelési osztály	B osztály
Sínek nyílása	127 x 38
Tömítő	-val, -vel

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]CE
IP védettség	IP20
Relatív páratartalom	0...95 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,2 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	1,06 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,024 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.