

Termékadatlap

Jellemzők

MTN5764-6035

MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A, D-Life, lótuszfehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Termosztát
Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Színárnyalat	Lótuszfehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal
Készülék alkalmazás	Floor
Technológia típusa	Elektronikus
Termék specifikus alkalmazás	Heating
Rendelkezésre álló funkció	A kapcsoló hőmérsékletének csökkentésével Hőmérséklet érzékelővel Fűtéssel
Hiszterézis	1 K
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Névleges áramerősség	10 A (ohmos terhelésen terhelés) 4 A (induktív töltéskor terhelés) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
IP védettségi fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,600 cm
1. csomag szélessége	7,900 cm
1. csomag hossza	22,300 cm
1. csomag súlya	256,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	19,600 cm
2. csomag szélessége	31,000 cm
2. csomag hossza	40,100 cm
2. csomag súlya	3,426 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen