

MTN5764-6036

MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V,
10 A, D-Life, acél



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Termosztát
Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Színárnyalat	Rozsdamentes acél

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögztési mód	Csavarokkal
Készülék alkalmazás	Floor
Technológia típusa	Elektronikus
Termék specifikus alkalmazás	Heating
Rendelkezésre álló funkció	Fűtéssel Hőmérséklet érzékelővel A kapcsoló hőmérsékletének csökkentésével
Hiszterézis	1 K
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Névleges áramerősség	10 A (ohmos terhelésen terhelés) 4 A (induktív töltéskor terhelés) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
IP védettségi fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	22,1 cm
1. csomag súlya	268,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	18,5 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,62 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen