

NSYSBM202012

SBM Ipari doboz 200x200x120 hegesztett acél
IP66



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial SBM
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Készülék rövid neve	SBMB
Szekrény típusa	Sík felületű doboz
Szekrény névleges magassága	200 mm
Szekrény névleges szélessége	200 mm
Szekrény névleges mélysége	120 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	4 fedőcsavar 1 takarólemez 1 test rögzíthető vakanyával
Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Mellső burkolat típusa	Teli ajtó
Fedél rögzítés	Félfordulatos fém csavar
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar PZ2 külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Felületkezelés	Poliészter por
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV Marine[RETURN]UL-Aex[RETURN]BV
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK10 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Nettó súly	1,894 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	22 cm
1. csomag hossza	22 cm
1. csomag súlya	1,894 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	124
2. csomag magassága	105 cm

2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	245 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------