


NSYTRV62NE

Csavaros egyszintes n-bontókapocs 1x1
csatlakozás 8,2 mm 6 mm² 41A-es kék



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve	TRV
Sorkapocs típusa	Nullavezeték megszakító
Sorkapocs szint	1
Szerelési mód	Klipszes
Névleges keresztmetszet	6 mm ²
Hosszúság	55 mm
Szín	Kék
Mennyiség készletenként	50 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Szélesség	8,2 mm
Magasság	47,5 mm
Csatlakozás típusa	1 x csavaros bekötés: felfelé 1 x rugós bekötés: terhelésoldali
Number of connections	2
Csatlakozási pozíció	Oldalsó
Mérési bemenet száma	1
Kábelkeresztmetszet	0,2...6 Mm ² , rugalmas kábelvéggel 0,2...10 mm ² , tömör vagy rugalmas hüvellyel nélkül
Meghúzási nyomaték	1,5...1,8 N.m
Vezeték hosszúság	10 mm
U _e névleges üzemi feszültség	400 V megfelel EN/IEC 60950
Névleges áramerősség	41 A megfelel EN/IEC 60950
Anyag	Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség	0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó	3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség	10000 Ω.Cm megfelel IEC 60093 10000 Ω.cm megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás	1000 MOhm megfelel IEC 60093 1000 MOhm megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás	500 CTI (> 400 kV) megfelel IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés	V0, vastagság 0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly	16 g

Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra Pragma TeSys
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC
Dielektromos szilárdság	1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...130 °C megfelel IEC 60216-1 -40...130 °C megfelel VDE 0414

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	27,0 cm
1. csomag súlya	16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	7,0 cm
2. csomag hossza	27,0 cm
2. csomag súlya	850,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék