

LUCC1XFU

Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 110-240VAC/DC,
10-es osztályú, 1-fázisú



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termékválaszték	TeSys Ultra
Termék neve	TeSys Ultra
Készülék rövid neve	LUCC
Termék vagy alkatrész típusa	Továbbfejlesztett kézi panel
Készülék alkalmazás	Motor-fűtés-világítás Beépítés
Termék specifikus alkalmazás	Alapvédelem és fejlett funkciók, kommunikáció
Main function available	Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem Szivárgóáram elleni védelem Kézi átkapcsolási idő Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Termékkompatibilitás	Power base LUB12[RETURN]Power base LUB32[RETURN]Power base LUB38[RETURN]Power base LUB120[RETURN]Power base LUB320[RETURN]Power base LUB380[RETURN]Reversing contactor breaker LU2B12FU[RETURN]Reversing contactor breaker LU2B32FU[RETURN]Reversing contactor breaker LU2MB
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC
Hálózati frekvencia	40 – 70 Hz
Terhelés típusa	Single-phase motor
Felhasználási kategória	AC-53A AC-43 AC-44
Motorteljesítmény kW	0,09 kW -400...690 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
Rated motor current adjustment range	0,35...1,4 A
Túterhelés kapcsolási osztály	10-es osztály - frekvencia határérték: 40...60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25...55 °C megfelel IEC 60947-6-3 10-es osztály - frekvencia határérték: 40...60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25...55 °C megfelel UL 508-CM
Kikapcsolási küszöb	14,2 x Ir +/- 20 %
[Uc] control circuit voltage	110...240 V AC 110...220 V DC

Kiegészítő jellemzők

Vezérlőkör feszültség korlátok	88...264 V esetén AC áramkör 110...240 V raktáron 88...242 V esetén DC áramkör 110...220 V raktáron 55 V esetén AC áramkör 110...240 V kettős feszültség 55 V esetén DC áramkör 110...220 V kettős feszültség
Jellemző áramfogyasztás	280 MA -110...240 V AC I maximum záraskor LUB32-vel 280 MA -110...240 V AC I maximum záraskor LUB32-vel 280 MA -110...240 V AC I maximum záraskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel 280 MA -110...220 V DC I maximum záraskor LUB32-vel 280 MA -110...220 V DC I maximum záraskor LUB32-vel 280 MA -110...220 V DC I maximum záraskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel 35 MA -110...240 V AC I rms zárt LUB32-vel 25 MA -110...240 V AC I rms zárt LUB32-vel 25 MA -110...240 V AC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel 35 MA -110...220 V DC I rms zárt LUB32-vel 25 MA -110...220 V DC I rms zárt LUB32-vel 25 MA -110...220 V DC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
Hővesztesség	2 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel 3 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel 3 W esetén vezérlő áramkör LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
Üzemidő	35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör 35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör 35 ms szabad levegő LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör 50 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör 50 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör 50 ms koaxiális központ és föld LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
Visszaállítás	Kézi reset
Szabványok	EN 60947-6-3 IEC 60947-6-3 UL 60947-4-1, fázisváltóval CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ASEV[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]Marine GL Bridge
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-6-3 600 V megfelel UL 60947-4-1 600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-6-3
Áramkör biztonságos elválasztás	400 V SELV vezérlő vagy kiegészítő áramkör és a főáramkör között megfelel IEC 60947-1 400 V SELV föld és tápfeszültség kapcsok között megfelel IEC 60947-1
Rögzítési mód	Előre lyukasztott rögzítő lyuk (homlokkeret)
Szélesség	45 mm
Magasság	66 mm
Mélység	60 mm
Kompatibilitási kód	LUCC

Környezet

IP védettségi szint	IP20 homloklap és huzalozott kapcsok megfelel IEC 60947-1 IP20 egyéb felületek megfelel IEC 60947-1 IP40 homloklap csatlakozási zónán kívül megfelel IEC 60947-1
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Üzemi magasság	2000 m
Tűzellenállási képesség	960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12 650 °C megfelel IEC 60695-2-12
Ütésállóság	10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás 5...300 Hz energiaportok megfelel IEC 60068-2-6 4 gn egyenletes gyorsulás 5...300 Hz teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	8 KV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint

Veszteségmentes lökeshullám	1 KV soros mód megfelel IEC 60947-6-3 2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 60947-6-3
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben	10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 KV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség	10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás	3 ms
Feszültségesés immunitás	70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,200 cm
1. csomag szélessége	5,300 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	125,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	23
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,159 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------