

STBNIP2212

Modicon STB elosztott I/O, Ethernet MB TCP/
IP NIM modul



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon STB elosztott I/O megoldás
Termék vagy alkatrész típusa	Szabványos erősáramú elosztómodul
Koncepció	Transparent Ready
Ethernet port	10BASE-T
Szegmensek száma	1 primer, maximum 6 toldó
Eszközök száma szegmensenként	0...256
Átviteli ráta	10 Mbit/s buszhosszúság esetén 3000 m száloptikás összeköttetéssel 10 Mbit/s buszhosszúság esetén 0...100 m pontosság $\pm 0,1\%$ 10 Mbit/s buszhosszúság esetén 0...1000 m kontaktus pasztával
Szerkezet típusa	Ipari LAN

Kiegészítő jellemzők

Kezelhető I/O modulok száma	0...32 szigetenként
Kommunikációs szolgáltatás	SNMP ágens Modbus TCP/IP üzenetkezelés Beágyazott weboldal (konfiguráció, diagnosztika és hozzáférés változókhoz) BootP/DHCP protokoll
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Betáplálás típusa	SELV
Maximális betáp áram	700 A
Betáplálási feszültség korlátok	19,2...30 V
Bemeneti áram	430 mA esetén Tápfeszültség áramkör
Névleges kimeneti áram	0,575 A -60...70 °C 1,2 A
Kimeneti feszültség	5,25 V DC (tűréshatár: +/- 0,25 bar) esetén logikai bemenet
Jelölés	CE
Túlfeszültség kategória	II
LED állapota	1 LED (zöld) állapot 1 LED (zöld) 10/100 Mbps (sebesség) 1 LED (zöld) szigetüzem (RUN) 1 LED (zöld) betáplálás státusz 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (sárga) tesztelő mód (TEST)
Mélység	70 mm
Magasság	128,3 mm
Szélesség	40,5 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet

Elektromágneses kompatibilitás	Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]FR.ME63.B02375[RETURN]ATEX II 3g EEx nA II T5[RETURN]C-Tick.1
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 60664-1
Működési magasság	<= 2000 m
IP védettségi fok	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C (nélkül) -25...70 °C (leértékelési faktoral)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás	3 mm -58...150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín 5 Gn konstans gyorsulás -58...150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín +/-0,5 mm -10...58 Hz
Ütésállóság	35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,400 cm
1. csomag szélessége	7,300 cm
1.csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	163,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	30
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,193 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

