



Fő jellemzők

Range	Thalassa
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VBDN
Device Application	Megelőző karbantartás
Product Type	Szakaszolókapcsoló

Kiegészítő jellemzők

Device Composition	Fogantyúk Kapcsoló és hálózati aljzat
Mounting Support	Kezelő (rotációs hajtás): ajtó kivágás Kapcsoló: ajtó kivágás
Mounting Method	Lyuk mellett 22,5 mm esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level	Nagy teljesítményű
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	3 kW -400...440 V (AC-3e) 4 kW -500 V (AC-3e) 1,5 kW -230...240 V (AC-3e) 5,5 kW -500 V (AC-23B) 5,5 kW -6 V (AC-3e) 7,5 kW -6 V (AC-23B) 3 kW -230...240 V (AC-23B) 4 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current	8,1 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Making Capacity (I Rms)	120 A -400 V AC-21B 120 A -400 V AC-22A 120 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity	120 A -400 V (AC-21B) 120 A -400 V (AC-22A) 120 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Igen
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Forgatógomb

Rotary Handle Mounting Style	Közvetlenül
Handle Color	Fekete
Handle Front Plate Color	Fekete
Rotary Handle Padlocking	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 ciklus
Electrical Durability	100000 Ciklus AC-21 30000 Ciklus DC-1...5 30000 Ciklus DC-20 30000 Ciklus DC-4 30000 Ciklus DC-5 30000 ciklus DC-6
IEC Terminal Connection	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm ² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque	Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,215 kg

Környezet

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL-Aex[RETURN]CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UKR
Degree of Protection	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP65
Protective Treatment	TC/TH
Mechanical Robustness	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Fő terheléskapcsoló

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	12,0 cm
1. csomag súlya	222,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,75 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Garancia	
Garancia	18 months