



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys Mini-VARIO
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolótest
Teljesítmény szint	Szabvány
Pólusok megnevezése	3P
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Leágazó doboz
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	20 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	16 A
Le névleges üzemi áram	11 A (AC-23A) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	11 kW -6 V (AC-23B) 3 kW -230...240 V (AC-3e) 4 kW -400...440 V (AC-3e) 5,5 kW -500 V (AC-3e) 5,5 kW -6 V (AC-3e) 7,5 kW -500 V (AC-23B) 4 kW -230...240 V (AC-23B) 5,5 kW -400...440 V (AC-23B)
Szakaszos üzemi osztály	30
Making capacity (I Rms)	200 A -400 V AC-21B 200 A -400 V AC-22A 200 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM 6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG
Megszakítási kapacitás	200 A -400 V (AC-21B) 200 A -400 V (AC-22A) 200 A -400 V (AC-23B)
Mechanikai tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 Ciklus DC-11 50000 ciklus AC-21
Alkalmasság a leválasztásra	Igen
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm ² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	46,5 mm
Szélesség	56 mm
Mélység	62 mm
Nettó súly	0,11 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UKR
Védőkezelés	TC/TH
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai hibátűrési képesség	Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1.csomag hossza	12 cm
1. csomag súlya	116 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,497 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------