

VVD3

Komplett főkapcsoló, 63A, tokozatba,
moduláris elosztóba



Fő jellemzők

Range	Thalassa
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VVE
Device Application	Megelőző karbantartás
Product Type	Szakaszolókapcsoló

Kiegészítő jellemzők

Device Composition	Fogantyúk Kapcsoló és hálózati aljzat
Mounting Support	Kapcsoló: leágazó doboz Kapcsoló: lemez vagy panel szerelőkészlettel
Mounting Method	Csíptetőkkal esetén kapcsoló Csavarokkal esetén kapcsoló
Performance Level	Nagy teljesítményű
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 KW -230...240 V (AC-3e) 22 KW -500 V (AC-3e) 22 KW -6 V (AC-23B) 30 KW -500 V (AC-23B) 18,5 KW -400...440 V (AC-3e) 18,5 KW -6 V (AC-3e) 15 KW -230...240 V (AC-23B) 22 KW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current	41,5 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	50 A
Making Capacity (I Rms)	630 A -400 V AC-21B 630 A -400 V AC-22A 630 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity	500 A -400 V (AC-21B) 500 A -400 V (AC-22A) 500 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	756 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Igen
Network Type	DC AC
Intermittent Duty Class	30

Control Type	Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style	Közvetlenül
Handle Color	Fekete
Handle Front Plate Color	Fekete
Rotary Handle Padlocking	Nélkül
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 ciklus
Electrical Durability	30000 Ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm ² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque	Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension	45 x 45 mm
Height	83 mm
Width	60 mm
Depth	110 mm
Product Weight	0,56 kg

Környezet

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]GOST[RETURN]UKR
Degree of Protection	IP65 IP65 conforming to MSZ EN 60529
Protective Treatment	TC/TH
Mechanical Robustness	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Fő terheléskapcsoló

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	308,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,937 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	70,992 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------