

VW3A7742

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás
ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 28 Ohm,
0,5kW, IP20



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	28 Ohm
[Ue] névleges üzemi feszültség	24 Veff DC 250 V AC

Kiegészítő jellemzők

Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus Frekvenciaváltó ATV340 7,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV340 11 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 15 kW 500...690 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 18,5 kW 500...690 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 20 LE 600 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 25 LE 600 V közepes ciklus
Terhelési ciklus	Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	0,96 kW -50 °C
Villamos csatlakozás	Sorkapocs, csatlakozó kapacitás ≤ 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás ≤ 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
Védelem típusa	3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség	190 mm
Magasság	570 mm
Mélység	180 mm
Nettó súly	4,2 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...50 °C

Csomagolási egység


1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	25,500 cm
1. csomag szélessége	20,000 cm
1. csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	4,902 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	47,716 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Dimensions

Right Side and Front View



Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	22.44	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.



Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC