

## XACB3201

Harmony XACB 2 nyomógomb, mechanikus retesz, 3 pólus, +vészgomb, 3kW



### Fő jellemzők

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAL                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Felfüggesztett vezérlő állomás |
| Készülék rövid neve          | XACB                           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlőállomás típusa                       | Kettős szigetelésű                                                                                                          |
| Szekrény anyaga                             | Üvegszál-erősítésű poliszter                                                                                                |
| Elektromos áramkör típusa                   | Betápláló áramkör                                                                                                           |
| Szekrény típusa                             | Használatra kész                                                                                                            |
| Vezérlőállomás-alkalmazás                   | Egysebességes emelőmotor vezérlése                                                                                          |
| Vezérlőállomás összetétele                  | 2 nyomógomb + 1 vészleállító gomb                                                                                           |
| Vezérlőgomb típusa                          | Leállító nyomógomb Ø 40 mm 3 NC reteszelés<br>Első nyomógomb 3-pólusú raise, slow<br>Második nyomógomb 3-pólusú lower, slow |
| Termékkompatibilitás                        | XESD2201 irányváltó művelethez<br>XACS499 vészleállításhoz                                                                  |
| Mechanikus reteszelés                       | Mechanikus reteszeléssel                                                                                                    |
| Ellenőrzőállomás színe                      | Sárga                                                                                                                       |
| Csatlakozás típusa                          | Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül<br>Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül |
| Szabványok                                  | IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991                                                                       |
| Terméktanúsítványok                         | CSFM listed                                                                                                                 |
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                                                                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Rezgési ellenállás                          | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                            |
| Ütésállóság                                 | 100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                                                                    |
| Tűlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 61156-5                                                                                            |
| IP védettség fok                            | IP65 conforming to MSZ EN 60529                                                                                             |
| Mechanikai tartósság                        | 1000000 ciklus                                                                                                              |
| Kábelbemenet                                | Lépcsős nyílású gumipersely 10...22 mm                                                                                      |
| Ithe konvencionális zárt termikus áram      | 20 A                                                                                                                        |
| Ui névleges szigetelési feszültség          | Emitter: 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1<br>300 V megfelel CSA 1010                                          |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                   |
| Érintkezők működése                         | Gyors működésű                                                                                                              |
| Üzemelési erő                               | 32 N nyomógomb<br>40 N vészleállító kontaktus                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rövidzárlat-védelem               | 12 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Névleges teljesítmény LE-ben      | 3 LE -240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Névleges üzemi teljesítmény W-ben | 3000 W -240 V<br>3000 W -400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektromos élettartam             | 1000000 Ciklus AC-3e, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>1000000 Ciklus AC-41, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>700000 Ciklus AC-3e, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>700000 ciklus AC-41, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 |
| Végpontok leírása ISO n°1         | (13-14)NO<br>(33-34)NO<br>(53-54)NO<br>(73-74)NO<br>(63-64)NO<br>(23-24)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Végpontok leírása ISO n°2         | (31-32)NC<br>(21-22)NC<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sorkapocs azonosító               | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettó súly                        | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 10,800 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 11,600 cm |
| 1. csomag hossza                     | 26,900 cm |
| 1. csomag súlya                      | 978,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 10,532 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|