

## XB5AV65

Harmony komplett műanyag BA9s foglalat  
jelzőlámpa, Ø22, 250V, narancssárga



### Fő jellemzők

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB5R             |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Jelzőfény                |
| Készülék rövid neve                  | XB5DD                    |
| Külső tokozat anyaga                 | Sötétszürke műanyag      |
| Rögzítőperem anyaga                  | Műanyag                  |
| Fej típusa                           | Szabványos               |
| Szerelési átmérő                     | 22,5 mm                  |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                        |
| Jelzőegység fej                      | Kerek                    |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Narancs                  |
| Kezelő kiegészítő információ         | Sima búrakkal            |
| Fényforrás                           | Izzólámpát nem tartalmaz |
| Izzó foglalat                        | BA 9s                    |
| Világító blokk betáplálása           | Közvetlenül <2,4 W       |
| Fényforrás színe                     | Narancs                  |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | <= 250 V                 |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | <= 250 V                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasság                                | 42 mm                                                                                                                                                                               |
| Szélesség                               | 30 mm                                                                                                                                                                               |
| Mélység                                 | 55 mm                                                                                                                                                                               |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                           |
| Nettó súly                              | 0,037 kg                                                                                                                                                                            |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                  |
| Csatlakozás típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm <sup>2</sup> kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                      |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                           |
| Jelzés típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                                          |
| Készülék bemutatása                     | Komplett termék                                                                                                                                                                     |

## Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                                                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...55 °C                                                                                                                                                           |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | II osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                         |
| Tűlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                        |
| IP védettség szint                          | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228                                 |
| NEMA védettség szint                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                    |
| IK védettség fok                            | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                          |
| Szabványok                                  | UL 508-CM<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-2-2                                                     |
| Terméktanúsítványok                         | UL listed[RETURN]CSA-Ex                                                                                                                                               |
| Rezgési ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                       |
| Ütésállóság                                 | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,400 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 5,400 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,800 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 33,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 150       |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 5,825 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 1200      |
| 3. csomag magassága                  | 80,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 55,004 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                          |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Dimensions

---




e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

b: 30 mm / 1.18 in.

c: 41.5 mm / 1.63 in.

## Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


### Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.  
(3)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 32      | 1.26     |
| On printed circuit board                      | 30      | 1.18     | 30      | 1.18     |

### Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.  
(3)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )