

XD2GA8411

Harmony XD2 Joystick 4 irányú 1Z irányonként



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett kézi túlterheléstőlró nyomógomb
Készülék rövid neve	XD2
Szerelési átmérő	22 mm
Külső tokozat anyaga	Króm bevont fém

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM 600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Kezelő helyzet információ	Minden pozíció
Horony irányonként	1
Kezelő utasítás információ	4 irány
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO esetén lassan bontó
Rövidzárlat-védelem	10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csatlakozás típusa	Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,75...1 x 1,5 mm ² Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül Faston csatlakozó 6,3 mm
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 Ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 Ciklus, AC-15: B300 -24...60 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 Ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 Ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Érintkező kód megnevezés	A600-Q600
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Rögzítő középpont	90 x 90 mm
Visszaállítás	nincs
Magasság	145 mm
Mélység	90 mm
Nettó súly	0,33 kg
[Ie] névleges üzemi áram	0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 3 A -240 V, AC-15: B300, A300

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	LROS (függőben)[RETURN]CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,500 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	15,000 cm
1. csomag súlya	397,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,656 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.