

XD2PA24

Harmony XD2 Joystick 4 irányú 1Z/irány
visszaugró



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XDA
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett kézi túlterheléstörölő nyomógomb
Készülék rövid neve	XD2
Szerelési átmérő	22 mm
Külső tokozat anyaga	Króm bevont fém

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM 600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Kezelő helyzet információ	Minden pozíció
Horony irányonként	1
Kezelő utasítás információ	4 irány
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO esetén késleltetési
Rövidzárlat-védelem	10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csatlakozás típusa	Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,75...1 x 1,5 mm ² vezeték nélkül Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 Ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 Ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 Ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 Ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, AC-15: B300 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Érintkező kód megnevezés	A600-Q600
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Rögzítő középpont	85 x 85 mm
Visszaállítás	A 0 pozícióba
Magasság	146 mm
Mélység	40 mm
Nettó súly	0,145 kg
[Ie] névleges üzemi áram	0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 A -240 V, AC-15: B300, A300

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi fok	IP669 conforming to MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,1 cm
1. csomag szélessége	4,2 cm
1. csomag hossza	14,8 cm
1. csomag súlya	158,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,79 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.