

XPEM3110D

Harmony XPE lábkapcsoló, 2 pedálos, 1 fokozatú, 2x 1NO+2NC, védőtetővel, fém, kék



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB
Termék vagy alkatrész típusa	Lábkapcsoló
Anyag	Fém
Lábkapcsoló típusa	Dupla lábkapcsoló
Készülék rövid neve	XPER
Tartozék	Fedél
Indítómechanizmus	Indító mechanika nélkül
Érintkezők működése	1 lépés
Érintkezők típusa és összetétele	2 x 2 NC + 1 NO
Szín	Kék

Kiegészítő jellemzők

Pozitív nyitás	Van megfelel IEC 60947-5-1/1991 K. függelék
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm ² vezeték nélkül Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm ² vezeték nélkül
Kábelbemenet	2 menetes furat Pg 16 tömszelencéhez
Mechanikai tartósság	15000000 ciklus
Le névleges üzemi áram	3 A, 240 V, AC-15: B300, A300 0,27 A, 250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 C. függelék
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 500 V (szennyezési fok 3) megfelel NF C 20-150 500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0113 300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel IEC 60255-8 25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991 10 A megszakító típus gG megfelel VDE 0660-200
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	10 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 24 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 K. függelék 4 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 125...180 V, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 K. függelék 7 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 48 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 K. függelék
Physical characteristics	(11-12)NC B (13-14)NO (23-24)NO (21-22)NC
Nettó súly	5,92 kg

Környezet

Szabványok	NF E 23-111
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]FIMKO
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	150 m/s ² megfelel NF E 23-111 22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok	IP669 conforming to MSZ EN 60529 IP66f conforming to MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	30,4 cm
1. csomag szélessége	39,6 cm
1. csomag hossza	58,6 cm
1. csomag súlya	7,069 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	77,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	42,356 kg

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Double Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions




(1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".