



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact NSXm
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék alkalmazás	Elosztás

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áramerősség	100 A
Pólusok megnevezése	3P
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Klipstes (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarozható (lemez vagy panel szerelőkészlettel)
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Le névleges üzemi áram	100 A - alkalmazási kategória AC-23A AC 50/60 Hz 100 A - alkalmazási kategória AC-22 AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	800 V megfelelő IEC 60947-2
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelelő IEC 60947-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1,5 kA ideig 3 s megfelelő IEC 60947-3
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	2,13 kA
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelelő IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelelő IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Mechanical durability	20000 ciklus megfelelő IEC 947-2 7.1.6 függelék izzólámpa
Electrical durability	10000 ciklus megfelelő IEC 947-2 K melléklet, 5.2. kiadás esetén izzólámpa -440 V
Érintkező helyzetjelző	Igen
Csatlakozótüske	27 Mm 35 mm közdarabokkal
Helyi jelzés	Érzékelő feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
Toggle padlocking (with accessories)	Függőzár KI vagy BE állásban
Csatlakozás típusa	Szorítókapcsos csatlakoztatás
Meghúzási nyomaték	5 N.M esetén 2,5...10 mm ² 9 N.m esetén 16...95 mm ²
Menet típusa	M6
Bővítőhelyek száma	1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24 (plug-in) 1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD (plug-in) 1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel (plug-in)
Vastagság	8 mm
Power wire stripping length	20 mm
Minőségi címkék	CE
Szabványok	EN/IEC 60947-1

Szín	Szürke (RAL 7016)
Üzemi magasság	2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül <= 1000 m csökkenéssel
9 mm-es osztások	9
Magasság	137 mm
Szélesség	81 mm
Mélység	80 mm
Nettó súly	1,06 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine GL Bridge
IP védettségi szint	Előlap: IP40 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	12,5 cm
1. csomag hossza	22,0 cm
1. csomag súlya	1,086 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.