

XVUC26

Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es
folyamatos fényű világító egység, kék



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	LED egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Fényforrás	LED, kék
Készülék alkalmazás	Csomagológép Autóipari Szerszámgépek

Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Folyamatos
Összeszerelés	Legfeljebb 4 hangjelző egység Ügyfél szerelvény 5 egységig
Anyag	PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94 PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	2,5 W
Áramfelvétel	<= 50 mA
Jeladás típusa	Egyenletes
Hosszúság	50 mm
Nettó súly	0,064 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CE[RETURN]CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	13,3 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	150 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	4,252 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	60 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	70 cm
3. csomag súlya	35,84 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ


Illuminated LED Unit

Dimensions

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$




Modular Tower Lights Mounting



Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
-	Top cover (Silver)	
A2	XVUC9S	Buzzer unit
XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)	
A3	XVUC23	Green LED unit
XVUC24	Red LED unit	
XVUC25	Orange LED unit	
XVUC26	Blue LED unit	
XVUC27	White LED unit	
XVUC28	Yellow LED unit	
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
XVUC020Q	Extender (Silver)	
A9	XVUC21B	DC body

Drawing	Part number	Part name
XVUC21BQ	DC body (Silver)	
A10	XVUC21M	AC body NPN
XVUC21MP	AC body PNP	
XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)	
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)	
XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)	
XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)	
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)	
XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)	
XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)	
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
XVUC44	Red LED unit, Flash	
XVUC45	Orange LED unit, Flash	
XVUC46	Blue LED unit, Flash	
XVUC47	White LED unit, Flash	
XVUC48	Yellow LED unit, Flash	
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)	
XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)	
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring



- (A) Fixing Unit
- (1) Dimensions of Wiring size
- (2) Push-in Wire Connectors
- (3) Fuse : 2A ,250V
- (4) Fuse : 0.5A ,125V
- (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
- (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to Illuminated LED Units
- L5 :