



### Fő jellemzők

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                  | Compact                                                                             |
| Termékválaszték               | ComPact NSX100...250                                                                |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Kioldóegység                                                                        |
| Kioldóegység megnevezése      | TM-G                                                                                |
| Kioldóegység technológia      | Termikus-mágneses                                                                   |
| Termékcsalád kompatibilitása  | Compact NSX160<br>Compact NSX160 DC                                                 |
| Készülék alkalmazás           | Generátor                                                                           |
| Number of poles               | 3P                                                                                  |
| Védett pólusok leírása        | 3t                                                                                  |
| Kioldóegység védelmi funkciók | LI                                                                                  |
| Védelem típusa                | L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem<br>I : for rövidzár |
| Trip unit rated current       | 125 A -40 °C                                                                        |
| Ue névleges üzemi feszültség  | 6 V AC 50/60 Hz<br>75 V DC                                                          |
| Hálózat típusa                | AC<br>DC                                                                            |
| Hálózati frekvencia           | 50/60 Hz                                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Állítható             |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In          |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Rögzített             |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 s -1,5 x In |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Rögzített             |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 440 A                 |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Rögzített             |
| Szivárgóáram-védelem                                      | Nincs                 |

### Környezet

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Szabványok                                  | UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-3            |
| Terméktanúsítványok                         | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine GL Bridge |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C                            |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 9,7 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 6,6 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 11,2 cm |
| 1. csomag súlya                     | 475,0 g |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                   |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |