



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	MA
Kioldóegység technológia	Mágneses
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX160 Compact NSX250
Készülék alkalmazás	Motor
Number of poles	4P
Védett pólusok leírása	3t
Nulla helyzete	Bal
Kioldóegység védelmi funkciók	I
Védelem típusa	I : for rövidzár
Trip unit rated current	150 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Állítható
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x In
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Neutral protection settings	Nincs védelem

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	511,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	23

2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	12,24 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------